

**Garant****Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 32/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251720 32/16
GTIN	4045197867155
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	VN.. 1604..
Skrue til underlagsplatte	259025 3
Indstillingsvinkel $\kappa$	117,5 grader
Mindste forborings-Ø $D_{\min}$	40 mm
ISO-kode holder	A32S MVPNR/L 16
Plattestørrelse	16 mm
Midterforskydning $L_3$	22 mm
Underlægsplade	259031 39
Skrue til klo	259021 4
Spændehøjde $L_2$	31 mm
Samlet længde $L$	250 mm
Spændejern	259038 2
Skaft-Ø $D_s$	32 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

## Tilbehør

Underlagsplatte Type 39	259031 39
Spændejern Type 2	259038 2
Skrue til spændejern Type 4	259021 4
Skrue til underlagsplatte Type 3	259025 3
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500