

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 40/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251720 40/16
GTIN	4045197867162
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Indstillingsvinkel κ	117,5 grader
Underlægsplade	259031 39
Mindste forborings-Ø D_{\min}	50 mm
Skrue til klo	259021 1
Spændejern	259038 2
passende vendeskærsplatter	VN.. 1604..
Samlet længde L	300 mm
Spænde højde L_2	38,5 mm
ISO-kode holder	A40T MVPNR/L 16
Midterforskydning L_3	27 mm
Plattestørrelse	16 mm
Skrue til underlagsplatte	259025 3
Skaft-Ø D_s	40 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Spændejern Type 2	259038 2
Underlagsplatte Type 39	259031 39
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skrue til underlagsplatte Type 3	259025 3
Skrue til spændejern Type 1	259021 1
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500