

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251721 25/16
GTIN	4045197867179
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning L_3	17 mm
Spændehøjde L_2	24 mm
Plattestørrelse	16 mm
Indstillingsvinkel κ	117,5 grader
Mindste forborings-Ø D_{min}	32 mm
Spændejern	259038 4
ISO-kode holder	A25R MVPNR/L 16
Skrue til klo	259021 4
passende vendeskærsplatter	VN.. 1604..
Samlet længde L	200 mm
Underlægsplade	259031 39
Skrue til underlagsplade	259025 3
Skaft-Ø D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Spændejern Type 4	259038 4
Skrue til spændejern Type 4	259021 4
Skrue til underlagsplatte Type 3	259025 3
Underlagsplatte Type 39	259031 39
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500