

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 32/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251721 32/16
GTIN	4045197867186
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Indstillingsvinkel κ	117,5 grader
Underlægsplade	259031 39
Spændehøjde L_2	31 mm
Skrue til klo	259021 4
Spændejern	259038 2
Mindste forborings-Ø D_{min}	40 mm
Midterforskydning L_3	22 mm
Skrue til underlagsplatte	259025 3
ISO-kode holder	A32S MVPNR/L 16
Plattestørrelse	16 mm
passende vendeskærsplatter	VN.. 1604..
Samlet længde L	250 mm
Skaft-Ø D_s	32 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Underlagsplatte Type 39	259031 39
Skrue til spændejern Type 4	259021 4
Spændejern Type 2	259038 2
Skrue til underlagsplatte Type 3	259025 3
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500