

**Garant****Fræsestift Z9 – meget grov (ikke-jernholdig/alu), HM, Type: F1630****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	540709 F1630
GTIN	4045197522542
Artikelklasse	51D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skaft-Ø 6 mm.

**GARANT**-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiametere er større end skaftdiametere - ellers af hårdmetal. **Form F rundbue** (RBF).

**Anvendelse:**

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejsesømme samt overflader.

Skaft-Ø: 6 mm

Formbeskrivelse: Rundbue

Hoved-Ø: 16 mm

Hovedlængde L<sub>1</sub>: 30 mm

Samlet længde: 70 mm

Skaft-Ø: 6 mm

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde	70 mm
Form	F1630
Formbeskrivelse	Rundbue
Fortanding, finhedsgrad	meget grov (ikke-jernholdig/alu)
Hoved-Ø	16 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	30 mm
Fortanding kort betegnelse	Z9

Skaft-Ø	6 mm
Skæremateriale	HM
Produkttype	Fræsestift