

## Tolerancedorn Gutchrom H7, Nominalmål-Ø: 32mm



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 484040 32     |
| GTIN                | 2050001675187 |
| Artikelklasse       | 48B           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Go-siderne på disse arbejdsdorne produceres med et **slidovermål** iht. DIN 7164.

**Materialieside med hårdkrom-måleflader.** Derved ca. 8 gange så lang levetid.

#### Norm:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

#### Bemærk:

- **Flere mellemstørrelser på forespørgsel og kan bestilles på [www.hoffmann-group.com](http://www.hoffmann-group.com) f.eks. nr. 484000 str. 82.**

### Teknisk beskrivelse

|               |               |
|---------------|---------------|
| Tolerancefelt | H             |
| Norm          | DIN 7150-2    |
| Norm          | DIN 7164      |
| Kvalitet      | 7             |
| Lærertype     | Go-lærer      |
| Lærertype     | Nogo-lærer    |
| Nom. mål      | 32 mm         |
| Kalibrering   | M2            |
| Produkttype   | Tolerancedorn |

### Services

|   |           |
|---|-----------|
| DAkS-kalibreringTolerancedorn maks. Ø 60 mm | 028340 60 |
| KalibreringTolerancedorn maks. Ø 60 mm      | 028300 60 |