

Garant**HM-bor aramid, ubelagt, Ø DC h6: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	121230 6
GTIN	4045197472014
Artikelklasse	11Y

Beskrivelse**Udførelse:**

Særlig geometri til sikker boring af aramid-kunststof (polyaramid) og aramidfiber samt termo- og duroplast.

Bemærk:

Spånnotlængde $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Teknisk beskrivelse

Skafttolerance	h6
Antal skær Z	2
Spånnotlængde L_c	28 mm
Nominal Ø D_c	6 mm
Tilspænding f i AFK	0,07 mm/o
Tolerance, nom. Ø	h6
Skaft-Ø D_s	6 mm
Samlet længde L	66 mm
Norm	Fabriksstandard
anbefalet maksimal boreddybde L_2	19 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Udførelse	4×D

Skaft	Cylinderskaft med h6
Boranvendelse	Til aramid
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
PE-HD	betinget egnet	140 m/min	N
PA 66	betinget egnet	130 m/min	N
PEEK	betinget egnet	120 m/min	N
PF 31	betinget egnet	100 m/min	N
AFK aramid	egnet	110 m/min	N
Honeycomb, sandwich	betinget egnet	120 m/min	N
tør	egnet		
Luft	egnet		