

**Garant****Skærholder konkav til planindstik, højre, Ø-område indstik D1 / D2: 43/60mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273828 43/60
GTIN	4045197867773
Artikelklasse	21W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ekstremt stiv forbindelse og præcis klemning mellem skærholder og klemholder på grund af fortandet kontaktflade.

**Anvendelse:**

I forbindelse med klemholdere nr. 273800 til 273811.

**Reservedel:**

Spændeskruer nr. 279815 9.

**Advarsel:**

Uden montageskruer (leveres med klemholderne).

**Bemærk:**

$D_1$  = min. Ø for 1. indstik /  $D_2$  = maks. Ø for 1. Indstik.

Teknologiværdier kan sænkes med 30 – 50 % alt efter opspændingssituation og materiale.

Maks. fremføring 0,025 mm.

Stikbredde W: 3 mm

Maks. skæredybde  $t_{maks}$ : 18 mm

**Teknisk beskrivelse**

Maks. skæredybde $t_{maks}$	18 mm
-----------------------------	-------

Min. 1. indstiks-Ø D <sub>1</sub>	43 mm
Maks. 1. indstiks-Ø D <sub>2</sub>	60 mm
Indsatstype	højre
Stikbredde W	3 mm
Produkttype	Skærholder

---

## Tilbehør

Klemmeskrue	279910
Klemmeskrue Type 9	279815 9