

**Garant****Skærholder konkav til planindstik, højre, Ø-område indstik D1 / D2:  
90/130mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 273828 90/130 |
| GTIN                | 4045197867803 |
| Artikelklasse       | 21W           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ekstremt stiv forbindelse og præcis klemning mellem skærholder og klemholder på grund af forandet kontaktflade.

**Anvendelse:**

I forbindelse med klemholdere nr. 273800 til 273811.

**Reservedel:**

Spændeskruer nr. 279815 9.

**Advarsel:**

Uden montageskruer (leveres med klemholderne).

**Bemærk:**

$D_1 = \text{min. } \emptyset \text{ for 1. indstik} / D_2 = \text{maks. } \emptyset \text{ for 1. Indstik.}$

Teknologiværdier kan sænkes med 30 – 50 % alt efter opspændingssituation og materiale.

Maks. fremføring 0,025 mm.

Stikbredde W: 3 mm

Maks. skæredybde  $t_{\text{maks}}$ : 18 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Maks. skæredybde $t_{\text{maks}}$ | 18 mm      |
| Maks. 1. indstiks-Ø $D_2$          | 130 mm     |
| Min. 1. indstiks-Ø $D_1$           | 90 mm      |
| Indsatstype                        | højre      |
| Stikbredde W                       | 3 mm       |
| Produkttype                        | Skærholder |

---

## Tilbehør

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Klemmeskrue Type 9 | 279815 9 |
| Klemmeskrue        | 279910   |