

**Garant****Skærholder konkav til planindstik, højre, Ø-område indstik D1 / D2:  
110/170mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273828 110/170
GTIN	4045197867810
Artikelklasse	21W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ekstremt stiv forbindelse og præcis klemning mellem skærholder og klemholder på grund af fortandet kontaktflade.

**Anvendelse:**

I forbindelse med klemholdere nr. 273800 til 273811.

**Reservedel:**

Spændeskruer nr. 279815 9.

**Advarsel:**

Uden montageskruer (leveres med klemholderne).

**Bemærk:**

$D_1 = \text{min. } \varnothing \text{ for 1. indstik} / D_2 = \text{maks. } \varnothing \text{ for 1. Indstik.}$

Teknologiværdier kan sænkes med 30 – 50 % alt efter opspændingssituation og materiale.

Maks. fremføring 0,025 mm.

Stikbredde W: 3 mm

Maks. skæredybde  $t_{\text{maks}}$ : 18 mm

**Teknisk beskrivelse**

Maks. skæredybde $t_{\text{maks}}$	18 mm
Maks. 1. indstiks-Ø $D_2$	170 mm
Min. 1. indstiks-Ø $D_1$	110 mm
Indsatstype	højre
Stikbredde W	3 mm
Produkttype	Skærholder

---

## Tilbehør

Klemmeskrue Type 9	279815 9
Klemmeskrue	279910