

**Garant****Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 40/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251724 40/16
GTIN	4045197868213
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Mindste forborings-Ø $D_{min}$	50 mm
Skrue til klo	259021 1
Spændehøjde $L_2$	38,5 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	93 grader
Samlet længde $L$	300 mm
passende vendeskærsplatter	VN.. 1604..
ISO-kode holder	A40T MVUNR/L 16
Spændejern	259038 4
Underlægsplade	259031 39
Skrue til underlagsplade	259025 3
Plattestørrelse	16 mm
Midterforskydning $L_3$	27 mm
Skaft-Ø $D_s$	40 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

## Tilbehør

Skrue til spændejern Type 1	259021 1
Spændejern Type 4	259038 4
Skrue til underlagsplatte Type 3	259025 3
Underlagsplatte Type 39	259031 39
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500