

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251725 25/16
GTIN	4045197868220
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	A25R MVUNR/L 16
Spændejern	259038 4
Samlet længde L	200 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Skrue til underlagsplatte	259025 3
Plattestørrelse	16 mm
Underlægsplade	259031 39
Mindste forborings-Ø D_{\min}	32 mm
passende vendeskærsplatter	VN.. 1604..
Spændehøjde L_2	24 mm
Midterforskydning L_3	17 mm
Skrue til klo	259021 4
Skaft-Ø D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skrue til underlagsplatte Type 3	259025 3
Underlagsplatte Type 39	259031 39
Spændejern Type 4	259038 4
Skrue til spændejern Type 4	259021 4
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500