

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 32/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251725 32/16
GTIN	4045197868237
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	250 mm
Underlægsplade	259031 39
Indstillingsvinkel κ	93 grader
ISO-kode holder	A32S MVUNR/L 16
passende vendeskærsplatter	VN.. 1604..
Midterforskydning L ₃	22 mm
Spændejern	259038 4
Skrue til underlagsplatte	259025 3
Skrue til klo	259021 4
Spænde højde L ₂	31 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	40 mm
Plattestørrelse	16 mm
Skaft-Ø D _s	32 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Skrue til underlagsplatte Type 3	259025 3
Skrue til spændejern Type 4	259021 4
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Underlagsplatte Type 39	259031 39
Spændejern Type 4	259038 4
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500