

**Garant****Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 40/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251725 40/16
GTIN	4045197868244
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Skrue til underlagsplatte	259025 3
Samlet længde L	300 mm
Skrue til klo	259021 1
Midterforskydning L <sub>3</sub>	27 mm
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	50 mm
Plattestørrelse	16 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Spænde højde L <sub>2</sub>	38,5 mm
Spændejern	259038 4
Underlægsplade	259031 39
passende vendeskærsplatter	VN.. 1604..
ISO-kode holder	A40T MVUNR/L 16
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

## Tilbehør

Underlagsplatte Type 39	259031 39
Spændejern Type 4	259038 4
Skrue til underlagsplatte Type 3	259025 3
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skrue til spændejern Type 1	259021 1
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500