

**Garant****Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 32/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251728 32/16
GTIN	4045197868251
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Skrue til underlagsplatte	259025 3
Samlet længde L	250 mm
Underlægsplade	259031 39
Plattestørrelse	16 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	95 grader
Udhængslængde L <sub>1</sub>	96 mm
ISO-kode holder	A32S MVZNR/L 16
Skrue til klo	259021 4
Spændejern	259038 2
passende vendeskærsplatter	VN.. 1604..
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	48 mm
Midterforskydning L <sub>3</sub>	30 mm
Spænde højde L <sub>2</sub>	31 mm
Nyttedybde T	14 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre

Indv. drejedybde op til	3xD
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

## Tilbehør

Underlagsplatte Type 39	259031 39
Skrue til spændejern Type 4	259021 4
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skrue til underlagsplatte Type 3	259025 3
Spændejern Type 2	259038 2
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500