



Gummibagskive, skaft-Ø 6 mm middelhård, Udvendig Ø: 25Mmm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	553920 25M
GTIN	4045197330994
Artikelklasse	52E

Beskrivelse

Udførelse:

Optimal forbindelse af slibetallerken og slibeskive ved hjælp af hurtigskiftesystem (indvendigt gevind). Enkelt, hurtigt bladskift med hånden, også efter krævende opgaver.

Gummislibetallerken **skaft-Ø 6 mm**. Til fastgørelse af slibeskiver med **hurtigspændesystem med metallukning**.

Anvendelse:

Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer inden for værktøjs- form- og modelfremstilling samt fremstilling af maskiner, apparater og beholdere.

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	40000 min ⁻¹
Hårdhedsgrad	middelhård
Udvendig Ø	25 mm
Skaft-Ø	6 mm
Produkttype	Støtteskive

