

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 32/16mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 251729 32/16 |
| GTIN | 4045197868275 |
| Artikelklasse | 21T |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Midterforskydning L_3 | 30 mm |
| Udhængslængde L_1 | 96 mm |
| Spændeøjde L_2 | 31 mm |
| Underlagsplade | 259031 39 |
| Skrue til underlagsplade | 259025 3 |
| Mindste forborings-Ø D_{min} | 48 mm |
| ISO-kode holder | A32S MVZNR/L 16 |
| passende vendeskærsplatter | VN.. 1604.. |
| Plattestørrelse | 16 mm |
| Indstillingsvinkel κ | 95 grader |
| Samlet længde L | 250 mm |
| Spændejern | 259038 2 |
| Skrue til klo | 259021 4 |
| Nyttedybde T | 14 mm |
| Skaft-Ø D_s | 32 mm |
| Norm | Fabriksstandard |
| Indsatstype | Venstre |

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Indv. drejedybde op til | 3xD |
| Indvendig køling | ja |
| Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt |
| Produkttype | Borestang |

Tilbehør

| | |
|--|------------|
| PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8 | 674248 TX8 |
| Underlagsplatte Type 39 | 259031 39 |
| Spændejern Type 2 | 259038 2 |
| Skrue til underlagsplatte Type 3 | 259025 3 |
| Skrue til spændejern Type 4 | 259021 4 |
| Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm | 659957 500 |