

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 40/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251728 40/16
GTIN	4045197868268
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning L_3	35 mm
Spændehøjde L_2	38,5 mm
Skrue til klo	259021 4
ISO-kode holder	A40T MVZNR/L 16
Spændejern	259038 2
Udhængslængde L_1	120 mm
Samlet længde L	300 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skrue til underlagsplade	259025 3
Underlægsplade	259031 39
Mindste forborings-Ø D_{\min}	57 mm
Plattestørrelse	16 mm
passende vendeskærsplatter	VN.. 1604..
Nyttedybde T	15 mm
Skaft-Ø D_s	40 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre

Indv. drejedybde op til	3xD
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skrue til underlagsplatte Type 3	259025 3
Skrue til spændejern Type 4	259021 4
Underlagsplatte Type 39	259031 39
Spændejern Type 2	259038 2
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500