

**Slibeskive (A), Ø 25,4 mm, Korn: 60****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	553925 60
GTIN	4045197331014
Artikelklasse	52E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Optimal forbindelse af slibetallerken og slibeskive ved hjælp af hurtigskiftesystem (indvendigt gevind). Enkelt, hurtigt bladskift med hånden, også efter krævende opgaver.

**Normal korund (A)** til universel anvendelse.

Centreret fastgørelse af slibebledet, hvilket sikrer vibrationsfri rotation.

**Anvendelse:**

**Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer** inden for værktøjs- form- og model fremstilling samt fremstilling af maskiner, apparater og beholdere. Udgiftsminimering i flertrins-arbejdsprocesser takket være det reducerede tidsforbrug til værktøjsskift

**Bemærk:**

Yderligere mål og kornstørrelser fås på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Korn	60
Skive-Ø	25,4 mm
Slibemiddel	Normal korund (A)
Slibemiddelforkortelse	A
Produktnavnsegenskab	Ø 25,4 mm
maks. omdrejningstal	30000 min <sup>-1</sup>
Produkttype	Slibeskive

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
tør	egnet		

## Tilbehør

Gummibagskive, skaft-Ø 6 mm  
middelhård Udvendig Ø  
25M mm

553920 25M