

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 32/22mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251416 32/22
GTIN	4045197868299
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Underlægsplade	259031 10
Mindste forborings-Ø D_{min}	40 mm
ISO-kode holder	A32S PTFNR/L 22
Knæled	259015 2
passende vendeskærsplatter	TN.. 2204..
Midterforskydning L_3	22 mm
Knæledsskrue	259018 2
Samlet længde L	250 mm
Fjederstiftsæt	259047 2
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fjedersæt	259044 2
Plattestørrelse	22 mm
Spændehøjde L_2	31 mm
Skaft-Ø D_s	32 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Fjederstifsæt10 dele Type 2	259047 2
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Fjedersæt10 dele Type 2	259044 2
Underlagsplatte Type 10	259031 10
Knæledsskrue Type 6	259018 6
Knæled Type 2	259015 2
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500