

**Garant****Borestang, stål, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 40/22mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251416 40/22
GTIN	4045197868305
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Underlægsplade	259031 10
Fjedersæt	259044 2
Knæled	259015 2
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Plattestørrelse	22 mm
passende vendeskærsplatter	TN.. 2204..
Mindste forborings-Ø $D_{\min}$	50 mm
Samlet længde L	300 mm
Knæledsskrue	259018 2
Spændehøjde $L_2$	38,5 mm
Midterforskydning $L_3$	27 mm
ISO-kode holder	A40T PTFNR/L 22
Fjederstiftsæt	259047 2
Skaft-Ø $D_s$	40 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

## Tilbehør

Fjedersæt10 dele Type 2	259044 2
Fjederstifsæt10 dele Type 2	259047 2
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Knæledsskrue Type 6	259018 6
Underlagsplatte Type 10	259031 10
Knæled Type 2	259015 2
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500