

**Garant****Slank hydraulisk ekspansionspatron, BT 30 A = 85, Spænde-Ø D1: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303446 8
GTIN	4045197868596
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Ekstra slank konstruktion (3° kontur).
- Ideelle dæmpningsegenskaber.
- Aksial længdeindstilling mulig.
- Skafter slebne efter hærkning.

**Anvendelse:**

- Specielt ved fremstilling af værktøj og forme.
- Hvor der kræves en reduceret interferenskontur.
- Til boring, rivning og fræsning.
- Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

**Leveringsomfang:**

Inklusive sekskantet T-grebsnøgle.

**Specialtilbehør:**

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760 – 308802, reduktionspatroner nr. 302135 – 302187.

**Teknisk beskrivelse**

Udvendig Ø D	40 mm
L <sub>2</sub>	46 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Ø D <sub>3</sub>	20,8 mm
Ø D <sub>2</sub>	16 mm

Udragende længde, A-mål	85 mm
Adapter	BT 30 A = 85
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Hydraulisk spændepatron

## Tilbehør

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 30	308760 30
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 30	308785 30
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 30	308765 30