

Garant**Slank hydraulisk ekspansionspatron, SK 40 A = 160, Spænde-Ø D1: 8mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 302095 8 |
| GTIN | 4045197868633 |
| Artikelklasse | 31A |

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Ekstra slank konstruktion (3° - kontur)**
- **Meget fin overfladestruktur.**
- **Med RFID/balluff-chip-boring.**
- **Aksial længdeindstilling mulig.**
- **Skafter slebne efter hærkning.**
- **Mulighed for anvendelse af reduktionspatroner.**

Anvendelse:

Specielt ved fremstilling af værktøj og forme. **Hvor der kræves en reduceret interferenskontur.** Til boring, rivning og fræsning. Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Leveringsomfang:

Inklusive sekskantet T-grebsnøgle.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, Ab-spændenøgler nr. 308820 – 308835, reduktionspatroner nr. 302135 – 302187.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------|---------|
| Udvendig Ø D | 49,5 mm |
| Ø D ₂ | 18 mm |
| Udragende længde, A-mål | 160 mm |
| Spænde-Ø D ₁ | 8 mm |

| | |
|---|-----------------------------------|
| L ₂ | 119,5 mm |
| Ø D ₃ | 35,4 mm |
| Adapter | SK 40 A = 160 |
| Holder-standard | ISO 7388-1 |
| Form | ADB |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min ⁻¹ |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm |
| Spåntagningsstrategi | HSC |
| Spåntagningsstrategi | HPC |
| Balluffchip-boring | ja |
| Produkttype | Hydraulisk spændepatron |

Tilbehør

| | |
|--|------------|
| AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M | 308670 40M |
| Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40 | 308785 40 |
| Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40 | 308740 40 |
| ER-spændenøgle1/2 tomme not Til ER-spændetangspatron 40 | 309700 40 |
| AntræksbolteForm A Passer til konus 40 | 308600 40 |
| Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40 | 308830 40 |
| Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40 | 308795 40 |
| AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40 | 308630 40 |
| ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 40 | 309680 40 |
| Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40 | 308610 40 |
| Antræksboltetætnet Passer til konus 40 | 308660 40 |
| Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40 | 308700 40 |

| | |
|--|-----------|
| Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40 | 308760 40 |
| Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40 | 308802 40 |
| Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40 | 308806 40 |
| Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40 | 308605 40 |
| Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40 | 308820 40 |
| Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40 | 308765 40 |
| Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40 | 308615 40 |
| Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40 | 308801 40 |
| AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40 | 308625 40 |
| Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40 | 308620 40 |
| Antræksboltetætnet Passer til konus 40 | 308635 40 |
| Antræksbolteform B Passer til konus 40 | 308640 40 |
| Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40 | 308790 40 |
| Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40 | 308650 40 |