

Garant**Slank hydraulisk ekspansionspatron, SK 40 A = 200, Spænde-Ø D1: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302096 12
GTIN	4045197868695
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Ekstra slank konstruktion (3° - kontur)**
- **Meget fin overfladestruktur.**
- **Med RFID/balluff-chip-boring.**
- **Aksial længdeindstilling mulig.**
- **Skafter slebne efter hærkning.**
- **Mulighed for anvendelse af reduktionspatroner.**

Anvendelse:

Specielt ved fremstilling af værktøj og forme. **Hvor der kræves en reduceret interferenskontur.** Til boring, rivning og fræsning. Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Leveringsomfang:

Inklusive sekskantet T-grebsnøgle.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, Ab-spændenøgler nr. 308820 – 308835, reduktionspatroner nr. 302135 – 302187.

Spåntagningsstrategi: HSC

Spænde-Ø D₁: 12 mm

Udragende længde, A-mål: 200 mm

Ø D₂: 22 mm

Ø D₃: 43 mm

Udvendig Ø D: 49,5 mm

L₂: 163 mm

Teknisk beskrivelse

Ø D ₂	22 mm
Udragende længde, A-mål	200 mm
Udvendig Ø D	49,5 mm
Spænde-Ø D ₁	12 mm
Ø D ₃	43 mm
L ₂	163 mm
Adapter	SK 40 A = 200
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	HSC
Balluffchip-boring	ja
Produkttype	Hydraulisk spændepatron

Tilbehør

Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40	308700 40
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Antræksbolte tætnet Passer til konus 40	308660 40
Antræksbolte Mori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308795 40
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Spændebolt Hurco 45° med pasning tætnet Passer til konus 40	308802 40
	309700 40

ER-spændenøgle 1/2 tomme not Til ER-spændetangspatron 40

Antræksbolte Form A Passer til konus 40	308600 40
Spændebolt, 18CrNiMo7 tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Antræksbolte tætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308790 40
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308785 40
Spændebolt Hurco 90° med pasning tætnet Passer til konus 40	308806 40
Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 40	308605 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 40	308720 40
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308765 40
Antræksbolte Mazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Antræksbolte tætnet Passer til konus 40	308635 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308801 40
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Antræksbolte form B Passer til konus 40	308640 40
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 40	308810 40
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308812 40
ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 40	309680 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308760 40