


**3M Roloc™****Slibeskive 237AA, Ø 50,8 mm, Korn: 120**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	554008 120
GTIN	2050001743022
Artikelklasse	53M

## Beskrivelse

### Udførelse:

**Hurtigskiftesystemet** med kunststofgevind (Roloc™, Combidisc® CDR) gør det muligt at skifte slibeværktøj sikkert og hurtigt i en håndvending.

237AA Trizact™ med finstruktureret pyramideoverflade af de fineste aluminiumoxid-mineralpartikler.

### Anvendelse:

Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer. Udgiftsminimering i flertrins-arbejdsprocesser takket være det reducerede tidsforbrug til værktøjsskift.

Specielt til **overfladeforædling** af hårde materialer, der er vanskelige at spåntage, som f.eks.

**INOX, titan, højtlegeret stål** etc. Mere konstant, **reproducerbar finish og længere standtid** i forhold til slibeskiver med sammenlignelig kornstørrelse.

### Bemærk:

**Roloc™ Bristle-Disc** finder du under 573510 ff.

## Teknisk beskrivelse

3M-kornbetegnelse	A160
Farvekode	hvid

Korn	120
Skive-Ø	50,8 mm
Slibemiddel	Aluminiumoxid mineralpartikler (A)
Slibemiddelforkortelse	A
Produktnavnsegenskab	Ø 50,8 mm
Producentbetegnelse	237AA Trizact™
maks. omdrejningstal	25000 min <sup>-1</sup>
Produkttype	Slibeskive

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
tør	egnet		

## Tilbehør

Gummibagskive, skaft-Ø 6 mmmiddel Udvendig Ø 50 mm	554092 50
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mmmblød Udvendig Ø 50 mm	554091 50
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mmmiddelhård Udvendig Ø 50 mm	554093 50
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mmmhård Udvendig Ø 50 mm	554089 50

Kunststoffallerken skaft-Ø 6 mm Udvendig Ø 50 mm

554090 50