

Garant**Kort borepatron Form A, HSK-A 63, Spændeområde: 0,3-10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	307682 0,3-10
GTIN	4045197868800
Artikelklasse	31B

Beskrivelse**Udførelse:**

- Til højre- og venstreløb.
- Med RFID/balluff-chip-boring.

Med indvendig køling op til maks. 50 bar.

Rundløbsnøjagtighed $\leq 20 \mu\text{m}$. Rundløbsnøjagtighed $\leq 20 \mu\text{m}$.

Leveringsomfang:

Inklusive **spændenøgle** med T-greb.

Specialtilbehør:

Topnøgle nr. 309890. Kølemiddelrør nr. 309880.

Teknisk beskrivelse

Ekstra spændenøgle nr. 627425	str. 4
Udragende længde, A-mål	96,5 mm
Spændeområde	0,3 - 10,2 mm
Type	slank
Udvendig \varnothing D	38 mm
Adapter	HSK-A 63
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69882-7

Holder-standard	DIN 69893-1
Form	A
Indvendig køling	Ja, med maks. 50 bar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 20 μm
Produkttype	Kort borepatron

Tilbehør

Sekskant-skruetrækker, med T-greb sekskant 4 mm	627481 4
---	----------