

Garant**Borepatron til korthulsbor, PSC 40, Spændeområde: 0,3-10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308587 0,3-10
GTIN	4045197868817
Artikelklasse	31B

Beskrivelse**Udførelse:**

- Med RFID-/balluff-chip-boring.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Funktionsflader for PSC-indvendig kontur bearbejdet.
- Til højre- og venstreløb.
- Sandblæst.

Maks. slank patron til de mest almindelige Ø 0,3 – 10,2 mm.

Leveringsomfang:

Inkl. spændenøgle.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309885, topnøgle nr. 309893.

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø D	36 mm
Udragende længde, A-mål	74 mm
Spændeområde	0,3 - 10,2 mm
Ekstra spændenøgle nr. 627425	str. 4
Adapter	PSC 40
Holder-standard	ISO 26623-1
Indvendig køling	ja

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 18000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Maks. spændemoment M _{d maks}	≤ 14 Nm
Produkttype	Kort borepatron

Tilbehør

Sekskant-skruetrækker, med T-greb sekskant 4 mm	627481 4
---	----------