

**3M Roloc™****Slibeskive 777F, Ø 50,8 mm, Korn: 50**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	554025 50
GTIN	30051144766308
Artikelklasse	53M

## Beskrivelse

### Udførelse:

**Hurtigskiftesystemet** med kunststofgevind (Roloc™, Combidisc® CDR) gør det muligt at skifte slibeværktøj sikkert og hurtigt i en håndvending.

**Utrolig høj slibeydelse og standtid** på grund af selvslibende keramiske korn (CER).

### Anvendelse:

Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer. Udgiftsminimering i flertrins-arbejdsprocesser takket være det reducerede tidsforbrug til værktøjsskift.

### Bemærk:

**Roloc™ Bristle-Disc** finder du under 573510 ff.

## Teknisk beskrivelse

Farvekode	grøn
Korn	50
Skive-Ø	50,8 mm
Slibemiddel	Keramiske korn (CER)
Slibemiddelforkortelse	Keramik

Produktnavnsegenskab	Ø 50,8 mm
Producentbetegnelse	777F
passer til hurtigskiftesystem	Roloc™
maks. omdrejningstal	25000 min <sup>-1</sup>
Produkttype	Slibeskive

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
tør	egnet		

### Tilbehør

Gummibagskive, skaft-Ø 6 mmhård Udvendig Ø 50 mm	554089 50
Kunststoffallerken skaft-Ø 6 mm Udvendig Ø 50 mm	554090 50
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mmlødt Udvendig Ø 50 mm	554091 50
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mmmiddel Udvendig Ø 50 mm	554092 50
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mmmiddelhård Udvendig Ø 50 mm	554093 50