

## Tolerancegaffel, Type: A



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	484223 A
GTIN	2050001936905
Artikelklasse	48B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Tolerancegaffel med mellem mål og ISO-toleranceklasse, f.eks. **nr. 484223 str. 15,8 m6** eller numerisk tolerance, f.eks. nr. 484223 **str. 41,04 + 0,01/ -0,02**

Dobbeltsidet tolerancegaffel i førstestokkes lærestål, hærdet, afspændt, slebet og finslebet. Gøside med **slidovermål** iht. DIN 7163.

#### Anvendelse:

Til kontrol af aksler til spil-, overgangs- eller overmåls pasninger.

#### Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1** und **DIN 7163**.

### Teknisk beskrivelse

Lærertype	Go-lærer
Lærertype	Nogo-lærer
Norm	DIN 7164
Norm	DIN 7150-2
Norm	DIN 7163
Tolerancefelt	fg
Tolerancefelt	g

Tolerancefelt	h
Tolerancefelt	j
Tolerancefelt	d
Tolerancefelt	e
Tolerancefelt	ef
Tolerancefelt	f
Tolerancefelt	b
Tolerancefelt	c
Tolerancefelt	cd
Tolerancefelt	a
Tolerancefelt	y
Tolerancefelt	z
Tolerancefelt	za
Tolerancefelt	zb
Tolerancefelt	t
Tolerancefelt	u
Tolerancefelt	v
Tolerancefelt	x
Tolerancefelt	p
Tolerancefelt	r
Tolerancefelt	s
Tolerancefelt	js
Tolerancefelt	k
Tolerancefelt	m
Tolerancefelt	n
Tolerancefelt	zc
Kvalitet	12
Kvalitet	7
Kvalitet	6

Kvalitet	9
Kvalitet	13
Kvalitet	10
Kvalitet	8
Kvalitet	11
Nom. mål	3 - 5,999 mm
Materiale	Specialstål
Kalibrering	L8
Produkttype	Tolerancegaffel

## Services

KalibreringTolerancegaffel Maks. nominelt mål 50 mm	028700 50
DAkS-kalibreringTolerancegaffel Maks. nominelt mål 5-100 mm	028710 5-100