

Garant**Slank hydraulisk ekspansionspatron, BT 40 A = 120, Spænde-Ø D1: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303465 20
GTIN	4045197868879
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Ekstra slank konstruktion (3° kontur).
- Ideelle dæmpningsegenskaber.
- Aksial længdeindstilling mulig.
- Skafter slebne efter hærkning.

Anvendelse:

- Specielt ved fremstilling af værktøj og forme.
- Hvor der kræves en reduceret interferenskontur.
- Til boring, rivning og fræsning.
- Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Leveringsomfang:

Inklusive sekskantet T-grebsnøgle.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760 – 308802, reduktionspatroner nr. 302135 – 302187.

Teknisk beskrivelse

L ₂	80 mm
Udvendig Ø D	49,5 mm
Ø D ₃	35,5 mm
Udragende længde, A-mål	120 mm
Spænde-Ø D ₁	20 mm

Ø D ₂	28 mm
Adapter	BT 40 A = 120
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Hydraulisk spændepatron

Tilbehør

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 10 mm	302155 10
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 4 mm	302160 4
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 3 mm	302155 3
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 8 mm	302155 8
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 16 mm	302155 16
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 5 mm	302155 5
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 6 mm	302160 6
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 6 mm	302155 6
	308830 40

Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40

Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40

308820 40

Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40

308785 40

Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 4 mm

302155 4

Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 14 mm

302160 14

Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 5 mm

302160 5

Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 3 mm

302160 3

Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40

308801 40

Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40

308802 40

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40

308765 40

Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40

308795 40

Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 10 mm

302160 10

Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 12 mm

302160 12

Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 14 mm

302155 14

Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 8 mm

302160 8

Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 12 mm

302155 12

Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 16 mm

302160 16

Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40

308790 40