

Garant**Slank hydraulisk ekspansionspatron, BT 40 A = 160, Spænde-Ø D1: 6 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303467 6
GTIN	4045197868886
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Ekstra slank konstruktion (3° kontur).
- Ideelle dæmpningsegenskaber.
- Aksial længdeindstilling mulig.
- Skafter slebne efter hærkning.

Anvendelse:

- Specielt ved fremstilling af værktøj og forme.
- Hvor der kræves en reduceret interferenskontur.
- Til boring, rivning og fræsning.
- Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Leveringsomfang:

Inklusive sekskantet T-grebsnøgle.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760 – 308806, reduktionspatroner nr. 302135 – 302180.

Ø D₂: 16 mm

Ø D₃: 33,5 mm

Udvendig Ø D: 49,5 mm

L₂: 111 mm

Teknisk beskrivelse

Ø D ₂	16 mm
Ø D ₃	33,5 mm
Spænde-Ø D ₁	6 mm

L ₂	111 mm
Udvendig Ø D	49,5 mm
Adapter	BT 40 A = 160
Holder-standard	ISO 7388-2
Holder-standard	JIS B6339
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Hydraulisk spændepatron

Tilbehør

Spændebolt Hurco 45° med boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308801 40
Spændebolt Hurco 60° med pasning tætnet Passer til konus 40	308804 40
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) Passer til konus 40 SK	308820 40
Spændebolt Hurco 60° med boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308803 40
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308780 40
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 Passer til konus 40 SK	308810 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308760 40
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308790 40
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 Passer til konus 40 SK	308812 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308795 40

Spændebolt Hurco 90° med boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308805 40
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308785 40
Spændebolt Hurco 45° med pasning tætnet Passer til konus 40	308802 40
Spændebolt Hurco 90° med pasning tætnet Passer til konus 40	308806 40
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 Passer til konus 40 SK	308830 40