


3M Roloc™**Slibeskive 237AA, Ø 76,2 mm, Korn: 600**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	554009 600
GTIN	2050001743725
Artikelklasse	53M

Beskrivelse

Udførelse:

Hurtigskiftesystemet med kunststofgevind (Roloc™, Combidisc® CDR) gør det muligt at skifte slibeværktøj sikkert og hurtigt i en håndvending.

237AA Trizact™ med finstruktureret pyramideoverflade af de fineste aluminiumoxid-mineralpartikler.

Anvendelse:

Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer. Udgiftsminimering i flertrins-arbejdsprocesser takket være det reducerede tidsforbrug til værktøjsskift.

Specielt til **overfladeforædling** af hårde materialer, der er vanskelige at spåntage, som f.eks.

INOX, titan, højtlegeret stål etc. Mere konstant, **reproducerbar finish og længere standtid** i forhold til slibeskiver med sammenlignelig kornstørrelse.

Bemærk:

Roloc™ Bristle-Disc finder du under 573510 ff.

Teknisk beskrivelse

Farvekode	brun
Korn	600

3M-kornbetegnelse	A30
Skive-Ø	50,8 mm
Slibemiddel	Aluminiumoxid mineralpartikler (A)
Slibemiddelforkortelse	A
Produktnavnsegenskab	Ø 76,2 mm
Producentbetegnelse	237AA Trizact™
maks. omdrejningstal	20000 min ⁻¹
Produkttype	Slibeskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Gummibagskive med holder M14hård Udvendig Ø 75 mm	554088 75
Kunststoffallerken skaft-Ø 6 mm Udvendig Ø 75 mm	554090 75
Gummibagskive med holder M14hård Udvendig Ø 75 mm	554094 75
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mmhård Udvendig Ø 75 mm	554089 75
	554093 75

Gummibagskive, skaft-Ø 6 mm middelhård Udvendig Ø 75 mm

Gummibagskive, skaft-Ø 6 mm blød Udvendig Ø 75 mm

554091 75

Gummibagskive, skaft-Ø 6 mm middel Udvendig Ø 75 mm

554092 75