

**Slibeskive (A), Ø 50,8 mm, Korn: 36****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 553950 36 |
| GTIN | 4045197331076 |
| Artikelklasse | 52E |

Beskrivelse**Udførelse:**

Optimal forbindelse af slibetallerken og slibeskive ved hjælp af hurtigskiftesystem (indvendigt gevind). Enkelt, hurtigt bladskift med hånden, også efter krævende opgaver.

Normal korund (A) til universel anvendelse.

Centreret fastgørelse af slibeblandet, hvilket sikrer vibrationsfri rotation.

Anvendelse:

Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer inden for værktøjs- form- og model fremstilling samt fremstilling af maskiner, apparater og beholdere. Udgiftsminimering i flertrins-arbejdsprocesser takket være det reducerede tidsforbrug til værktøjsskift

Bemærk:

Yderligere mål og kornstørrelser fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Korn | 36 |
| Skive-Ø | 50,8 mm |
| Slibemiddel | Normal korund (A) |
| Slibemiddelforkortelse | A |
| Produktnavnsegenskab | Ø 50,8 mm |
| maks. omdrejningstal | 25000 min ⁻¹ |
| Produkttype | Slibeskive |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Alu Mg | egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 55 HRC | betinget egnet | | |
| INOX | betinget egnet | | |
| GG (G) | betinget egnet | | |
| CuZn | egnet | | |
| Kunststof, GFK | egnet | | |
| Træ | egnet | | |
| tør | egnet | | |

Tilbehør

Gummibagskive, skaft-Ø 6 mm
middelhård Udvendig Ø
50M mm

553920 50M