

Garant**Slibeskive (CER), Ø 50,8 mm, Korn: 36****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	553921 36
GTIN	4045197526168
Artikelklasse	51E

Beskrivelse**Udførelse:**

Optimal forbindelse af slibetallerken og slibeskive ved hjælp af hurtigskiftesystem (indvendigt gevind). Enkelt, hurtigt bladskift med hånden, også efter krævende opgaver.

Centreret fastgørelse af slibeblandet, hvilket sikrer vibrationsfri rotation.

Keramiske korn (CER) ideel til bearbejdning af rustfrit stål og nikkellegeringer. Høj slibeydelse og afkølet slibning.

Anvendelse:

Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer inden for værktøjs- form- og model fremstilling samt fremstilling af maskiner, apparater og beholdere. Udgiftsminimering i flertrins-arbejdsprocesser takket være det reducerede tidsforbrug til værktøjsskift

Bemærk:

Yderligere mål og kornstørrelser fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Korn	36
Skive-Ø	50,8 mm
Slibemiddel	Keramiske korn (CER)
Slibemiddelforkortelse	Keramik
Produktnavnsegenskab	Ø 50,8 mm
maks. omdrejningstal	25000 min ⁻¹
Produkttype	Slibeskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Gummibagskive, skaft-Ø 6 mm middelhård Udvendig Ø
50M mm

553920 50M