


**3M Roloc™****Slibeskive 984F, Ø 50,8 mm, Korn: 60**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	554005 60
GTIN	30051141277098
Artikelklasse	53M

## Beskrivelse

### Udførelse:

**Utrolig høj slibeydelse og standtid** på grund af selvslibende keramiske korn (CER).

**Hurtigskiftesystemet** med kunststofgevind (Roloc™, Combidisc® CDR) gør det muligt at skifte slibeværktøj sikkert og hurtigt i en håndvending.

Med præcisionsformet **Cubitron™ II** slibekorn.

### Anvendelse:

Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer. Udgiftsminimering i flertrins-arbejdsprocesser takket være det reducerede tidsforbrug til værktøjsskift.

Skal anvendes med hård støtteskive nr. 554089.

### Bemærk:

**Roloc™ Bristle-Disc** finder du under 573510 ff.

## Teknisk beskrivelse

Korn	60
Skive-Ø	50,8 mm
Slibemiddel	Cubitron™ II
Slibemiddelforkortelse	Keramik

Slibemiddelunderlag	kantstabilt underlag
Produktnavnsegenskab	Ø 50,8 mm
Producentbetegnelse	984F
passer til hurtigskiftesystem	Roloc™
maks. omdrejningstal	25000 min <sup>-1</sup>
Produkttype	Slibeskive

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
tør	egnet		

## Tilbehør

Gummibagskive, skaft-Ø 6 mmhård Udvendig Ø 50 mm	554089 50
--	-----------