

**Slibeskive (A), Ø 50,8 mm, Korn: 60****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	553950 60
GTIN	4045197331090
Artikelklasse	52E

Beskrivelse**Udførelse:**

Optimal forbindelse af slibetallerken og slibeskive ved hjælp af hurtigskiftesystem (indvendigt gevind). Enkelt, hurtigt bladskift med hånden, også efter krævende opgaver.

Normal korund (A) til universel anvendelse.

Centreret fastgørelse af slibebledet, hvilket sikrer vibrationsfri rotation.

Anvendelse:

Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer inden for værktøjs- form- og model fremstilling samt fremstilling af maskiner, apparater og beholdere. Udgiftsminimering i flertrins-arbejdsprocesser takket være det reducerede tidsforbrug til værktøjsskift

Bemærk:

Yderligere mål og kornstørrelser fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Korn	60
Skive-Ø	50,8 mm
Slibemiddel	Normal korund (A)
Slibemiddelforkortelse	A
Produktnavnsegenskab	Ø 50,8 mm
maks. omdrejningstal	25000 min ⁻¹
Produkttype	Slibeskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Gummibagskive, skaft-Ø 6 mm
middelhård Udvendig Ø
50M mm

553920 50M