


3M Roloc™**Slibeskive 237AA, Ø 50,8 mm, Korn: 600**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	554008 600
GTIN	2050001743077
Artikelklasse	53M

Beskrivelse

Udførelse:

Hurtigskiftesystemet med kunststofgevind (Roloc™, Combidisc® CDR) gør det muligt at skifte slibeværktøj sikkert og hurtigt i en håndvending.

237AA Trizact™ med finstruktureret pyramideoverflade af de fineste aluminiumoxid-mineralpartikler.

Anvendelse:

Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer. Udgiftsminimering i flertrins-arbejdsprocesser takket være det reducerede tidsforbrug til værktøjsskift.

Specielt til **overfladeforædling** af hårde materialer, der er vanskelige at spåntage, som f.eks.

INOX, titan, højtlegeret stål etc. Mere konstant, **reproducerbar finish og længere standtid** i forhold til slibeskiver med sammenlignelig kornstørrelse.

Bemærk:

Roloc™ Bristle-Disc finder du under 573510 ff.

Teknisk beskrivelse

3M-kornbetegnelse	A30
Farvekode	brun

Korn	600
Skive-Ø	50,8 mm
Slibemiddel	Aluminiumoxid mineralpartikler (A)
Slibemiddelforkortelse	A
Produktnavnsegenskab	Ø 50,8 mm
Producentbetegnelse	237AA Trizact™
maks. omdrejningstal	25000 min ⁻¹
Produkttype	Slibeskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Gummibagskive, skaft-Ø 6 mmmiddel Udvendig Ø 50 mm	554092 50
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mmmblød Udvendig Ø 50 mm	554091 50
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mmmiddelhård Udvendig Ø 50 mm	554093 50
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mmmhård Udvendig Ø 50 mm	554089 50

Kunststoffallerken skaft-Ø 6 mm Udvendig Ø 50 mm

554090 50