



Soft Job flapskive (ZA), Ø 50,8 mm, Korn: 60



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	554030 60
GTIN	9003172469843
Artikelklasse	53T

Beskrivelse

Udførelse:

Hurtigskiftesystemet med udvendigt kunststofgevind (Roloc™, Combidisc® CDR) gør det muligt at skifte slibeværktøj sikkert og hurtigt i en håndvending.

Meget fleksibel udførelse med stående lameller og lamelfremspring af hensyn **til en ekstremt blød, ensartet slibning**.

Mini-polerflapskiver med lameller placeret i vifteform giver sammenlignet med traditionelle slibeskiver en **længere standtid, mere fleksible slibeegenskaber** og et **mere ensartet slibebillede** (ruhedsværdi) indtil slidgrænsen.

Anvendelse:

Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer. Udgiftsminimering i flertrins-arbejdsprocesser takket være det reducerede tidsforbrug til værktøjsskift.

Bemærk:

Roloc™ Bristle-Disc finder du under 573510 ff.

Gevind: Roloc™-hurtigskiftesystem

maks. omdrejningstal: 20000 min⁻¹

Teknisk beskrivelse

Korn	60
Skive-Ø	50,8 mm
Slibemiddel	Zirkonkorund (ZA)

Slibemiddelforkortelse	ZA
Slibemiddelunderlag	Kunststofskive
Produktnavnsegenskab	Ø 50,8 mm
Gevind	Roloc™-hurtigskiftesystem
maks. omdrejningstal	20000 min ⁻¹
Produkttype	Flapskive

Tilbehør

Gummibagskive, skaft-Ø 6 mm hård Udvendig Ø 50 mm	554089 50
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mm blød Udvendig Ø 50 mm	554091 50
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mm middel Udvendig Ø 50 mm	554092 50
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mm middelhård Udvendig Ø 50 mm	554093 50
Kunststoffallerken skaft-Ø 6 mm Udvendig Ø 50 mm	554090 50