


**3M Roloc™****Slibeskive 237AA, Ø 76,2 mm, Korn: 120**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	554009 120
GTIN	2050001743084
Artikelklasse	53M

## Beskrivelse

### Udførelse:

**Hurtigskiftesystemet** med kunststofgevind (Roloc™, Combidisc® CDR) gør det muligt at skifte slibeværktøj sikkert og hurtigt i en håndvending.

237AA Trizact™ med finstruktureret pyramideoverflade af de fineste aluminiumoxid-mineralpartikler.

### Anvendelse:

Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer. Udgiftsminimering i flertrins-arbejdsprocesser takket være det reducerede tidsforbrug til værktøjsskift.

Specielt til **overfladeforædling** af hårde materialer, der er vanskelige at spåntage, som f.eks.

**INOX, titan, højtlegeret stål** etc. Mere konstant, **reproducerbar finish og længere standtid** i forhold til slibeskiver med sammenlignelig kornstørrelse.

### Bemærk:

**Roloc™ Bristle-Disc** finder du under 573510 ff.

## Teknisk beskrivelse

3M-kornbetegnelse	A160
Farvekode	hvid

Korn	120
Skive-Ø	50,8 mm
Slibemiddel	Aluminiumoxid mineralpartikler (A)
Slibemiddelforkortelse	A
Produktnavnsegenskab	Ø 76,2 mm
Producentbetegnelse	237AA Trizact™
maks. omdrejningstal	20000 min <sup>-1</sup>
Produkttype	Slibeskive

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
tør	egnet		

## Tilbehør

Gummibagskive, skaft-Ø 6 mmlød Udvendig Ø 75 mm	554091 75
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mmmiddel Udvendig Ø 75 mm	554092 75
Gummibagskive med holder M14hård Udvendig Ø 75 mm	554094 75
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mmhård Udvendig Ø 75 mm	554089 75
Kunststoftallerken skaft-Ø 6 mm Udvendig Ø 75 mm	554090 75

Gummibagskive med holder M14hård Udvendig Ø 75 mm	554088 75
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mm middelhård Udvendig Ø 75 mm	554093 75

---