

**Garant****Spiralborsæt HSS-E nr. 114500 med kassette, TiAlN, Type: 1-13****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	115350 1-13
GTIN	4045197197610
Artikelklasse	11B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Bestående af spiralbor DIN 338.

**Forstærket kernestigning.**

Med tilspidsning form C.

**Teknisk beskrivelse**

Bor i stigende størrelse	0,5 mm
Borområde	1 - 13 mm
Antal bor	25
Skaft	Cylindrisk skaft
Antal skær Z	2
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 338

Tolerance, nom. Ø	h8
Spidsvinkel	130 grader
Spiralvinkel	35 grader
Indvendig køling	nej
med kassette	ja
Farvering	blå
Produkttype	Spiralbor

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	37 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	31 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	egnet	6 m/min	S
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		

## Tilbehør

Spiralbor HSS-E Ø DC h8 12,5 mm	114500 12,5
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 8,5 mm	114500 8,5
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 2,5 mm	114500 2,5
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 10 mm	114500 10
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 4 mm	114500 4
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 3,5 mm	114500 3,5
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 6 mm	114500 6
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 3 mm	114500 3
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 1,5 mm	114500 1,5

## Datablad

Spiralbor HSS-E Ø DC h8 7,5 mm	114500 7,5
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 10,5 mm	114500 10,5
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 1 mm	114500 1
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 4,5 mm	114500 4,5
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 12 mm	114500 12
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 9,5 mm	114500 9,5
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 11,5 mm	114500 11,5
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 6,5 mm	114500 6,5
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 7 mm	114500 7
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 2 mm	114500 2
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 5 mm	114500 5
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 9 mm	114500 9
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 13 mm	114500 13
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 8 mm	114500 8
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 11 mm	114500 11
Spiralbor HSS-E Ø DC h8 5,5 mm	114500 5,5
Kassette tom, til spiralbor DIN 338 Type 1-13	115470 1-13