



Ultra spændeklo, kantet, Type: 1



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370034 1
GTIN	4046368339501
Artikelklasse	37M

Beskrivelse

Udførelse:

- Kloens kontur danner et let push-down.
- Lav spændehøjde sparer materiale.
- Højere skæreværdier som følge af formluttende spænding.

Anvendelse:

Som anslag i anordninger i kombination med Pitbull-klemmerne nr. 370025; 370030 eller excenterspændeklemmerne nr. 370001; 370005; 370008.

Ideal til flerdelt opspænding.

Leveringsomfang:

1 spændeklo inklusive skrue.

Teknisk beskrivelse

Bredde B	12,7 mm
Længde L	19,05 mm
Anbefalet klemhøjde	1,5 - 1,9 mm
Ø D ₁	til M5
Højde H	6,35 mm
Skrue ifølge standard	M5×12

Norm	DIN 7984
Produkttype	Spændeklo