



Ultra spændeklo, kantet, Type: 4



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370034 4
GTIN	4046368331505
Artikelklasse	37M

Beskrivelse

Udførelse:

- Kloens kontur danner et let push-down.
- Lav spændehøjde sparer materiale.
- Højere skæreværdier som følge af formluttende spænding.

Anvendelse:

Som anslag i anordninger i kombination med Pitbull-klemmerne nr. 370025; 370030 eller excenterspændeklemmerne nr. 370001; 370005; 370008.

Ideel til flerdelt opspænding.

Leveringsomfang:

1 spændeklo inklusive skrue.

Teknisk beskrivelse

Anbefalet klemhøjde	1,5 - 5,6 mm
Længde L	25,4 mm
Ø D ₁	til M8
Højde H	12,7 mm
Bredde B	25,4 mm
Skrue ifølge standard	M8×16

Norm	DIN 912
Produkttype	Spændeklo