

**Garant****Slibeskive (CER), Ø 50,8 mm, Korn: 60****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 554012 60     |
| GTIN                | 4045197526007 |
| Artikelklasse       | 51E           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Hurtigskiftesystemet** med kunststofgevind (Roloc™, Combidisc® CDR) gør det muligt at skifte slibeværktøj sikkert og hurtigt i en håndvendning.

**Utrolig høj slibeydelse og standtid** på grund af selvslibende keramiske korn (CER).

**Anvendelse:**

Skal anvendes med hård støtteskive nr. 554089.

Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer. Udgiftsminimering i flertrins-arbejdsprocesser takket være det reducerede tidsforbrug til værktøjsskift.

**Bemærk:**

**Roloc™ Bristle-Disc** finder du under 573510 ff.

**Teknisk beskrivelse**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Korn                   | 60                   |
| Skive-Ø                | 50,8 mm              |
| Slibemiddel            | Keramiske korn (CER) |
| Slibemiddelforkortelse | Keramik              |
| Slibemiddelunderlag    | Fiberunderlag        |

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Produktnavnsegenskab | Ø 50,8 mm               |
| maks. omdrejningstal | 25000 min <sup>-1</sup> |
| Produkttype          | Slibeskive              |

## Brugerdata

|                               | Egnet til      | V <sub>c</sub> | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Alu Mg                        | betinget egnet |                |          |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          |                |          |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | egnet          |                |          |
| Stål < 55 HRC                 | egnet          |                |          |
| Stål < 60 HRC                 | egnet          |                |          |
| Stål < 67 HRC                 | egnet          |                |          |
| INOX                          | egnet          |                |          |
| Ti                            | betinget egnet |                |          |
| GG (G)                        | egnet          |                |          |
| CuZn                          | egnet          |                |          |
| tør                           | egnet          |                |          |

## Tilbehør

|   |           |
|---|-----------|
| Gummibagskive, skaft-Ø 6 mm middelhård Udvendig Ø 50 mm | 554093 50 |
| Gummibagskive, skaft-Ø 6 mm middel Udvendig Ø 50 mm     | 554092 50 |
| Gummibagskive, skaft-Ø 6 mm blød Udvendig Ø 50 mm       | 554091 50 |
| Kunststoftallerken skaft-Ø 6 mm Udvendig Ø 50 mm        | 554090 50 |
| Gummibagskive, skaft-Ø 6 mm hård Udvendig Ø 50 mm       | 554089 50 |