

Garant**Fræserhovedadapter med kølekanal, HSK-A 63 A = 130, Dorn-Ø d1: 27mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	306566 27
GTIN	4045197870186
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Spænde-Ø 40 med 4 gevindboringer som adapter for knivhoveder iht. DIN 2079.
- Med Balluff-/RFID-chip-boring.
- Større krave-kontaktflade.
- HSK-funktionsflader bearbejdede.

Med kølekanal.

Anvendelse:

Til spænding af endeplansfræsere og knivhoveder.

Leveringsomfang:

Inkl. fræserspændeskruer.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, specialnøgle nr. 309840.

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø D	60 mm
Udragende længde, A-mål	130 mm
Dorn-Ø d ₁	27 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	27
passende specialnøgle nr. 309840	27
Fræsedornslængde L ₄	21 mm
Spænde-Ø D ₁	27 mm

Adapter	HSK-A 63 A = 130
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69882-3
Holder-standard	DIN 69893
Form	A
Kølekanaler	Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræserhovedadapter

Tilbehør

Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 27 mm	309860 27
Specialnøgle Til dorn-Ø 27 mm	309840 27