

**Garant****Minifræsestift Z5 – fin, HM, Type: AS0210****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	546800 AS0210
GTIN	4045197156471
Artikelklasse	51D

**Beskrivelse****Udførelse:**

**GARANT**-fræsestifter fremstilles på de nyeste CNC-maskiner af højtydende hårdmetaltyper med stor sejhed og høj skærkantstabilitet. Skaftet består af stål, når hoveddiametere er større en skaftdiametere - ellers af hårdmetal.

HM-mini-fræsestifter med skaft-Ø 3 mm. **Form cylinder (ZYAS), med endefortanding.**

**Anvendelse:**

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejdesømme samt overflader.

**Teknisk beskrivelse**

Fortanding, finhedsgrad	fin
Fortanding kort betegnelse	Z5
Samlet længde	40 mm
Form	AS0210
Formbeskrivelse	Cylinder med endefortanding
Hoved-Ø	2 mm
Skaft-Ø	3 mm
Hovedlængde	10 mm
Serie	Fortanding Z5
Skæremateriale	HM
Produkttype	Fræsestift

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		