

Garant**Fladespændepatron, PSC 63 A = 130, Spænde-Ø D1: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308508 6
GTIN	4045197870421
Artikelklasse	31C

Beskrivelse**Udførelse:**

- Med RFID/Balluffchip-boring.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Funktionsflader for PSC-indvendig kontur bearbejdet.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 form B og DIN 6535 form HB.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309885, topnøgle nr. 309893.

Bemærk:

Passende reduktion fra PSC 63 til PSC 40 eller PSC 50 nr. 318892.

Passende reduktionspatron fra SK 40 hhv.HSK 63 til PSC 40 eller PSC 50 fås på anmodning.

Passende reduktionspatron fra SK 50 hhv.HSK 100 til PSC 63 eller PSC 80 fås på anmodning.

Passende forlængere under nr. 318894, nr. 318895 og nr. 318896.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	130 mm
Spænde-Ø D ₁	6 mm
Udvendig Ø D	25 mm
Adapter	PSC 63 A = 130
Holder-standard	ISO 26623-1

Indvendig køling	ja
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fladespændepatron

Tilbehør

Forlænger PSC-63 / PSC-63 A-mål 60 mm	318896 60
Forlænger PSC-63 / PSC-63 A-mål 100 mm	318896 100