

Garant**Fræserhovedadapter med kølekanal, PSC 80 kort, Dorn-Ø d₁: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308551 16
GTIN	4045197870681
Artikelklasse	31C

Beskrivelse**Udførelse:**

- Med RFID-/balluff-chip-boring.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Funktionsflader for PSC-indvendig kontur bearbejdet.

Anvendelse:

Til spænding af endeplansfræsere og knivhoveder med tværnot.

Leveringsomfang:

Inkl. fræserspændeskruer.

Specialtilbehør:

Specialnøgle nr. 309840, fræserspændeskruer nr. 309860.

Kølemiddelrør og topnøgle nr. 309885; 309893.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	50 mm
passende specialnøgle nr. 309840	16
Udvendig Ø D	38 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	16
Dorn-Ø d ₁	16 mm
Spænde-Ø D ₁	16 mm

Adapter	PSC 80 kort
Holder-standard	ISO 26623-1
Kølekanaler	Låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræserhovedadapter

Tilbehør

Specialnøgle Til dorn-Ø 16 mm	309840 16
-------------------------------	-----------