

Garant**Slibeskive (CER), Ø 76,2 mm, Korn: 36****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	554013 36
GTIN	4045197526021
Artikelklasse	51E

Beskrivelse**Udførelse:**

Hurtigskiftesystemet med kunststofgevind (Roloc™, Combidisc® CDR) gør det muligt at skifte slibeværktøj sikkert og hurtigt i en håndvendning.

Utrolig høj slibeydelse og standtid på grund af selvslibende keramiske korn (CER).

Anvendelse:

Skal anvendes med hård støtteskive nr. 554089.

Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer. Udgiftsminimering i flertrins-arbejdsprocesser takket være det reducerede tidsforbrug til værktøjsskift.

Bemærk:

Roloc™ Bristle-Disc finder du under 573510 ff.

Teknisk beskrivelse

Korn	36
Skive-Ø	76,2 mm
Slibemiddel	Keramikkorn
Slibemiddelforkortelse	Keramik

Slibemiddelunderlag	Fiberunderlag
Produktnavnsegenskab	Ø 76,2 mm
maks. omdrejningstal	20000 min ⁻¹
Produkttype	Slibeskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Gummibagskive, skaft-Ø 6 mmlødt Udvendig Ø 75 mm	554091 75
Gummibagskive med holder M14hård Udvendig Ø 75 mm	554088 75
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mmhård Udvendig Ø 75 mm	554089 75
Kunststoffallerken skaft-Ø 6 mm Udvendig Ø 75 mm	554090 75
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mmmiddelhård Udvendig Ø 75 mm	554093 75
Gummibagskive, skaft-Ø 6 mmmiddel Udvendig Ø 75 mm	554092 75
Gummibagskive med holder M14hård Udvendig Ø 75 mm	554094 75

