



Flapskive (special ZA), glasvævstallerken konisk, Ø 115 mm, Korn: 40



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	565560 40
GTIN	9003171602296
Artikelklasse	53T

Beskrivelse

Udførelse:

Flapskive med meget høj og aggressiv skæreevne og enestående standtid.

Specialzirkonkorund (ZA) med kølende belægning på **bomuldsstof**. Glasvævsskive. **Til alle materialer. Meget høj belægningstæthed.**

Lamelslibeskive med **zirkonkorund (ZA)** og kølende belægning på **bomuldsvæv**. Glasvævsskive.

Til alle materialer. Meget høj belægningstæthed.

Maks. omfangshastighed: 80 m/s

Formbeskrivelse: skrå

Borings-Ø: 22,23 mm

Teknisk beskrivelse

Formbeskrivelse	skrå
Korn	40
Borings-Ø	22,23 mm
Skive-Ø	115 mm
Slibemiddel	Zirkonkorund (ZA)

Slibemiddelforkortelse	ZA
slibeaktiv, kølende belægning	ja
Slibemiddelunderlag	Bomuldsvæv
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 115 mm
Holdeskive	Glasvævsskive
optimeret til materiale	Stål
optimeret til materiale	INOX
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Flapskive