



Flapskive V2 Power, (ZA), flad-skrå til stål, Ø 178 mm, Korn: 40



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	565463 40
GTIN	4027497403417
Artikelklasse	53L

Beskrivelse

Udførelse:

Den patenterede, seglformede lamelform og placering muliggør en optimal belægningstæthed af hensyn til en usædvanlig slibeeffekt og standtid.

Glasvævstallerken til **universel brug**.

Ren **zirkonkorund** på polyester-bomuldsblandingsvæv. Meget aggressiv på grund af den åbne kornspredning.

Anvendelse:

Lavt vibrationsniveau med længere standtid.

Bemærk:

Flapskiver uden plade/bagskive SLTflex til blød slibning, bearbejdning af indvendig kantsøm, etc. finder du under nr. 566300 ff.

Teknisk beskrivelse

Korn	40
Borings-Ø	22,23 mm
Formbeskrivelse	flad/skrå
Skive-Ø	178 mm
Slibemiddelforkortelse	ZA

Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 178 mm
Holdeskive	Glasvævsskive
optimeret til materiale	Stål
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Flapskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
tør	egnet		